



Pneumaticko-hydraulické zařízení pro nýtování naslepo, Typ: 3



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	770513 3
GTIN	4045197889454
Třída artiklu	72E

Popis

Provedení:

Provozní tlak 6 – 7 barů. Odnímatelná sběrná nádobka na trny. Výkonný a spolehlivý přístroj pro nýtování naslepo. Rychlé a bezpečné zpracovávání slepých nýtů díky silnému systému upínacích čelistí (nekloužou přes nýtovací trn). Variabilně nastavitelné odsávání pro odstraňování utržených trnů do zachytné nádoby.

Rozsah dodávky:

Včetně hubic (vhodné pro ocel, ušlechtilou ocel, hliník, měď): 2,4 – 3,4 mm, 4 mm, 4,8 mm.

Včetně špiček (vhodné pro hliník): 2,4 mm, 4,8 mm, 6 mm. 1 lahvička hydraulického oleje 50 ml.

Zdvih přístroje: 21 mm

Usazovací síla při 6 barech: 10500 N

Spotřeba vzduchu na nýt: 5,4 l

Hadicová přípojka: 8 mm

Maximální Ø trnu: 3,2 mm

Pro slepé nýty všechny materiály do: 4,8 mm

Technický popis

Pro slepé nýty z hliníku do	6 mm
-----------------------------	------

Pro slepé nýty všechny materiály do	4,8 mm
Hadicová přípojka	8 mm
Maximální Ø trnu	3,2 mm
Usazovací síla při 6 barech	10500 N
Zdvih přístroje	21 mm
Hmotnost	1,6 kg
Spotřeba vzduchu na nýt	5,4 l