



Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem, Typ: GSB1215



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	070104 GSB1215
GTIN	3165140727518
Třída artiklu	03B

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem Bosch pro nejnáročnější šroubování, vrtání a vrtání s příklepem.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** chrání motor před přetížením.
- **Mechanické, vícestupňové vypínání** utahovacího momentu.
- **Praktický klip na opasek (ne 070104).**
- **Integrované LED světlo, ukazatel stavu nabití akumulátoru.**
- **Rychloupínací sklíčidlo.**

Robustní a ergonomický akumulátorový šroubovák s hmotností pouze **1 kg**.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 akumulátorů 12 V / 2,0 Ah Li-Ion, nabíječky a přepravní brašny.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073851 a násl. a 073866 a násl.

Obal: systémový kufřík (L-Boxx)

Vhodný akumulátor - dodavatel/typ akumulátoru/napětí: Bosch 12 V

Označení výrobce: GSB 12V-15

Kapacita akumulátoru: 2 A-h

napětí akumulátorů: 12 V

Konstrukce motoru: kartáčový motor
 Maximální točivý moment měkký: 15 N·m
 Maximální točivý moment tvrdý: 30 N·m

Technický popis

Vhodný akumulátor - dodavatel/typ akumulátoru/napětí	Bosch 12 V
napětí akumulátorů	12 V
Maximální otáčky 2. stupně	1300 min ⁻¹
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 380 min ⁻¹
Maximální vibrace dle EN bez příklepové funkce	< 2,5 m/s ²
Kapacita akumulátoru	2 A·h
Maximální točivý moment měkký	15 N·m
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	10 mm
Konstrukce motoru	kartáčový motor
Hmotnost	1 kg
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	19 mm
Maximální vibrace dle EN s příklepovou funkcí	10,5 m/s ²
Obal	systemový kufřík (L-Boxx)
Maximální točivý moment tvrdý	30 N·m
Rychloupínací sklíčidlo rozsah upnutí	1 - 10 mm
Maximální Ø vrtání do betonu	10 mm
Označení výrobce	GSB 12V-15
Typické použití	Medium
Počet obsažených akumulátorů	2
Typ akumulátoru	Li-Ion

Příslušenství

Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru
 B12 V

073851 B12

Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru
B12 V

073852 B12

Akumulátorová nabíječka Typ AL1130CV

073866 AL1130CV