



Hydraulický akumulátorový krimpovací nástroj, Typ: M18HCCT



Údaje o objednávce

Artikové číslo	078254 M18HCCT
GTIN	4002395138821
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Kompaktní hydraulický krimpovací nástroj, vhodný pro zpracování kabelových ok a konektorů od 16 mm² do 300 mm².

- **Hydraulický akumulátorový 53kN lisovací nástroj FORCE LOGIC™, zalisuje konektory za méně než 3 s.**
- **Optimální rovnováha díky osvědčené obsluze jednou rukou.**
- **Rovný design a hlava otočná o 350° – ideální pro práce na obtížně přístupných místech.**
- **Kompatibilní s ONE KEY™. Přenos dat pro reporting zařízení možný prostřednictvím Bluetooth.**
- **PFM (Predictive Force Monitoring). Automatické nastavení lisovacího tlaku na spojku, zajištění optimálního lisovacího tlaku při každém lisování a vizualizace plného tlaku pomocí zeleného světla.**
- **Dlouhodobá spolehlivost. Interval údržby při 30000 lisováních.**
- **Univerzální upínání pro všechny běžné lisovací vložky U.**

Rozsah dodávky:

Nabíječka M12-18C, přepravní kufr.

Technický popis

Doba krimpování	<3 s
Hmotnost včetně akumulátoru	3,7 kg
Napětí akumulátorů	18 V
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Lisovací síla	53 kN
Maximální průřez mědi	300 mm ²
Maximální průřez hliníkem	150 mm ²
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Připojení aplikace	OneKey
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	1
Označení výrobce	M18HCCT-201C
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Lisovací kleste

Příslušenství

Vložka lisovacího nástroje Standardní Průřez 95 mm ²	078285 95
Vložka lisovacího nástroje Standardní Průřez 120 mm ²	078285 120
Vložka lisovacího nástroje DIN CU Průřez 150 mm ²	078286 150
Vložka lisovacího nástroje DIN CU Průřez 240 mm ²	078286 240
Vložka lisovacího nástroje DIN CU Průřez 185 mm ²	078286 185
Vložka lisovacího nástroje DIN CU Průřez 300 mm ²	078286 300
Vložka lisovacího nástroje DIN CU Průřez 16 mm ²	078286 16
Vložka lisovacího nástroje DIN CU Průřez 35 mm ²	078286 35
Vložka lisovacího nástroje Standardní Průřez 70 mm ²	078285 70
Li-Ion systém M18B2 Typ akumulátoru MB18	073827 MB18
Vložka lisovacího nástroje Standardní Průřez 240 mm ²	078285 240

Vložka lisovacího nástrojeDIN CU Průřez 25 mm ²	078286 25
Vložka lisovacího nástrojeStandardní Průřez 16 mm ²	078285 16
Vložka lisovacího nástrojeDIN CU Průřez 50 mm ²	078286 50
Vložka lisovacího nástrojeDIN CU Průřez 120 mm ²	078286 120
Vložka lisovacího nástrojeStandardní Průřez 50 mm ²	078285 50
Vložka lisovacího nástrojeStandardní Průřez 35 mm ²	078285 35
Vložka lisovacího nástrojeStandardní Průřez 25 mm ²	078285 25
Vložka lisovacího nástrojeStandardní Průřez 185 mm ²	078285 185
Vložka lisovacího nástrojeDIN CU Průřez 70 mm ²	078286 70
Vložka lisovacího nástrojeStandardní Průřez 150 mm ²	078285 150
Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C
Vložka lisovacího nástrojeStandardní Průřez 300 mm ²	078285 300
Vložka lisovacího nástrojeDIN CU Průřez 95 mm ²	078286 95