

**Vrták na jemnou kameninu / obkladačky, Ø vrtáku: 5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	787035 5
GTIN	9002741169054
Třída artiklu	76G

Popis**Provedení:**

2dílné. Vrták s **diamantem broušenou destičkou** s patentovaným středícím hrotem pro bodově přesné nasazení a přesné otvory bez výlomků. Se stopkou 10 mm. Tvrdokovový vrták k použití v průmyslovém upnutí vrtacího sklíčidla. S 6hranou stopkou 1/4 palce (E 6,3).

Použití:

Pro **nejtvrdší kameninové dlaždice** až do stupně tvrdosti 9 dle Mohs / Ritz a na sklo a porcelán.

Upozornění:

Není vhodný pro příklepové vrtání. Otáčky vřetena maximálně 200 ot./min. Není nutné chlazení.

Technický popis

Použití s rázem / bez rázu	Žádné příklepové vrtání
Stopka	Válcová stopka
Maximální počet otáček	200 min ⁻¹
Celková délka	105 mm
Počet vrtáků	2

Bitová šestihranná stopka	E 6,3
Ø vrtáku	5 mm
Ø stopky	10
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vrták do kamene