

**Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm), 300×40×76, Typ: NK60****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	596610 NK60
GTIN	9003170014151
Třída artiklu	53Y

**Popis****Provedení:**

Tvar 5 s jednostranným vybráním 125×20 mm. **Vysoce kvalitní kotouče na stojanové brusky s dlouhou životností** s keramickým pojivem. Vysoká přesnost obvodové a rovinné házivosti, pracovní rychlost 40 m/s. **Univerzální použití** na dvojitéch stojanových bruskách k odjehlování, ostření a přebrušování nástrojů.

**Použití:**

Pro konstrukční oceli a nízko legované oceli i šedou litinu.

**Specifikace:**

**Normální korund** šedo-modrý, stupeň tvrdosti M.

**Rozsah dodávky:**

Všetně redukčních kroužků pro uvedené otvory.

**Upozornění:**

Kompaktní rounové brusné kotouče viz č. 568725 a násl.

**Technický popis**

Zrnitost	60
Stupeň jemnosti	střední

Zkratka brusiva	A
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Specifikace	Normální korund šedo-modrý, stupeň tvrdosti M
Brusivo	normální korund šedo-modrý
Proces broušení	Stojanová bruska
Vnitřní Ø redukčního kroužku	51 mm
Vnitřní Ø redukčního kroužku	40 mm
Tvar	5
Ø kotouče D	300 mm
Šířka kotouče T	40 mm
Atribut názvu produktu	300×40×76
Ø otvoru H	76 mm
Druh produktu	Kotouč stojanové brusky

## Příslušenství

Sada redukčních kroužků Pro otvor brusného kotouče 76 mm

596000 76