

**Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm), 150×20×32, Typ: C800****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 596200 C800 |
| GTIN | 9003170072045 |
| Třída artiklu | 53Y |

Popis**Provedení:**

Elasticky vázané obtahovací kotouče, velmi měkké. Nejvyšší pracovní rychlost 25 m/s.

Použití:

K obtahování břitů, leštění, efektnímu broušení a jemnému odjehlování. Průměr upínací příruby musí činit minimálně 2/3 průměru kotouče.

Specifikace:

Karbid křemíku, vázaný PU.

Rozsah dodávky:

Všetně redukčních kroužků pro uvedené otvory.

Upozornění:

Kompaktní rounové brusné kotouče viz č. 568725 a násl.

Technický popis

| | |
|-----------------|-------------|
| Stupeň jemnosti | velmi jemný |
| Zrnitost | 800 |
| Zkratka brusiva | SiC |

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Maximální obvodová rychlost | 25 m/s |
| Specifikace | karbid křemičitý, vázaný PU |
| Brusivo | Karbid křemíku (SiC) |
| Proces broušení | Stojanová bruska |
| Vnitřní Ø redukčního kroužku | 25 mm |
| Vnitřní Ø redukčního kroužku | 20 mm |
| Vnitřní Ø redukčního kroužku | 16 mm |
| Tvar | 1 |
| Ø kotouče D | 150 mm |
| Šířka kotouče T | 20 mm |
| Atribut názvu produktu | 150×20×32 |
| Ø otvoru H | 32 mm |
| Druh produktu | Kotouč stojanové brusky |

Příslušenství

Sada redukčních kroužků Pro otvor brusného kotouče 32 mm

596000 32