

**CBN talířový brusný kotouč D×T×H (mm), 150×25×20, Typ: B126****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 597430 B126 |
| GTIN | 9003175285761 |
| Třída artiklu | 53Y |

Popis**Provedení:**

Brusné kotouče na broušení nástrojů s povlakem brusného prostředku CBN v pojivu z umělé pryskyřice pro dlouhou životnost při rovnoměrném úběru. Sendvičový systém nosného tělesa z hliníkových kompozitních materiálů zaručuje vysoký stupeň tlumení vibrací a díky tomu klidné broušení s konstantními výsledky při vysoké kvalitě povrchu. Pro jemnou kvalitu povrchu při dobrém úběru. **Specifikace: B126C75B AMIGO-HSS.**

Použití:

Pro broušení nástrojů na všech obvyklých bruskách na ostření nástrojů. Pro broušení vysoce legovaných nástrojových (HSS) a cementačních ocelí, stellite.

Technický popis

| | |
|-----------------|---------------------|
| Zrnitost | B126 |
| Specifikace | B126C75B AMIGO-HSS. |
| Zkratka brusiva | CBN |
| Proces broušení | Broušení nástrojů |

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Brusivo | kubický nitrid bóru |
| Tvar | 12A2D |
| Ø kotouče D | 150 mm |
| Šířka kotouče T | 25 mm |
| Atribut názvu produktu | 150×25×20 |
| Ø otvoru H | 20 mm |
| Šířka brusné vrstvy W na čelní straně | 10 mm |
| Výška brusné vrstvy X | 3 mm |
| Druh produktu | Brusný talíř |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg | omezené použití | | |
| Ocel < 900 N/mm | omezené použití | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| mokrý max. | omezené použití | | |
| suché | vhodný | | |