

**GECHTER****Ruční pákový lis, Typ: 5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	086760 5
GTIN	2050001743923
Třída artiklu	08V

**Popis****Provedení:**

Stabilní, dutý korpus s velkou základnou. Podnož se čtyřmi otvory pro upevnění na pracovní stůl apod. Upínací beran lisu se pohybuje bez vůle v hranolovém vodítku a lze nastavovat jeho výšku. Kromě toho lze seřizovacím šroubem nastavit zdvih lisu (tlačného prvku) na požadovanou výšku. Na stole jsou drážky T 10 mm pro připevnění zařízení pro upnutí obrobku.

**Použití:**

Pro lisování matric, nýtování, pěchování a vysekávání, k ohýbání, stlačování a zalisovávání.

**Lakování:**

Světle šedá RAL 7035.

**Upozornění:**

Ruční pákové lisy se vzduchovou podporou v e-shopu k dispozici pod č. 086761.

Tlak při krátkém zdvihu: 14 kN

Délka dlouhého zdvihu: 0 - 40 mm

Vyložení: 90 mm

Vestavná výška: 70 - 195 mm

Upínací otvor v tlačném prvku: 10 H 7 mm

Šířka stolu: 180 mm

**Technický popis**

Šířka půdorysné plochy	180 mm
Délka dlouhého zdvihu	0 - 40 mm
Hmotnost	20 kg
Upínací otvor v tlačném prvku	10 H 7 mm
Vyložení	90 mm
Výška bez ruční páky	420 mm
Hloubka půdorysné plochy	240 mm
T-drážky dle DIN 651	1 ks vel. 10
Tlak při krátkém zdvihu	14 kN
Typ	5
Hloubka stolu	110 mm
Šířka stolu	180 mm
Vestavná výška	70 - 195 mm
Druh produktu	Kolenopákový lis