

## Pákový lis, Typ: 2



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	086790 2
GTIN	2050001940421
Třída artiklu	08V

### Popis

#### Provedení:

Stabilní, dutý litinový korpus ze speciální litiny s velkou základnou. Podnož s otvory pro upevnění na podstavec (pracovní stůl resp. podstavec č. 086795). Pastorek a zdvihátko ozubnice z odolné oceli pro nejvyšší zatížení. Přesná práce díky kalenému a broušenému zdvihátku ozubnice s dlouhým vedením. Otočná deska se čtyřmi různě velkými vybráními pro umístění různých obrobků. Ovládání zdvihátka pákou.

#### Použití:

Pro zalisování a vytahování pouzder, kuličkových ložisek, trnů, kolíků, čepů atd. Rovněž pro protlačování a pro manipulaci s jednoduchými střížníky.

#### Lakování:

Světle šedá RAL 7035.

Maximální tlakový výkon: 8,1 kN

Ø zdvihátka: 42 mm

Rozpětí do poloviny trnu: 164 mm

Maximální zdvih trnu: 300 mm

Výška litého těla: 545 mm

Pro Ø obrobku do: 320 mm

### Technický popis

## Technický list

Typ	2
Pro Ø obrobku do	320 mm
Maximální zdvih trnu	300 mm
Šířka vybrání desky	15/25/35/50 mm
Hmotnost	45 kg
Ø zdvihátka	42 mm
Maximální tlakový výkon	8,1 kN
Hloubka půdorysné plochy	358 mm
Výška litého těla	545 mm
Rozpětí do poloviny trnu	164 mm
Šířka půdorysné plochy	198 mm
Druh produktu	Pákový lis

### Příslušenství

Stojan pro pákový lis	086795
-----------------------	--------