

**Kartáč pro vnitřní použití NOVOFLEX-B zrna SiC120, Typ: 18****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	574490 18
GTIN	4013349529060
Třída artiklu	57L

**Popis****Provedení:**

Samostředící kartáč pro vnitřní použití s osazením z pružných **kuliček z karbidu křemíku**.  
Celková délka 200 mm.

**Použití:**

Pro **srážení hran, dokončování povrchů** a **honování**. Vytváří **rovnoměrně jemně broušené povrchy** s vysokým nosným podílem. Použití u ručních vrtáček a stacionárních strojů.  
Doporučené otáčky 350 – 700 min<sup>-1</sup>, Kontaktní čas 20 – 40 sekund.

**Upozornění:**

Nepoužívat suché, ale s brusným olejem č. 084205.

**Technický popis**

Pracovní délka L <sub>3</sub>	60 mm
Ø kartáče D <sub>1</sub>	20 mm
Vhodné pro Ø otvoru	16,1 - 18 mm
Ø stopky D <sub>5</sub>	4,6 mm
Řada	NOVOFLEX-B
Materiál osazení	Karbid křemíku
Zkratka brusiva	SiC
Zrnitost	120
Doporučené otáčky	350 - 700 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Vnitřní kartáč

---

## Příslušenství

Vysoce účinný řezný olej bez minerálních olejůUV 80  
Obsah 0,25 l

084205 0,25

Vysoce účinný řezný olej bez minerálních olejůUV 80  
Obsah 20 l

084205 20

Vysoce účinný řezný olej bez minerálních olejůUV 80  
Obsah 5 l

084205 5