

Garant**WNGA 080404, BU7220, Provedení řezných hran: G****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255475 G
GTIN	4045197895479
Třída artiklu	21H

Popis**Provedení:**

Osazení 3 břity.

Popis:

Nový CBN s vyváženou kombinací odolnosti proti opotřebení a proti zlomení pro univerzální použití v kalené oceli do 67 HRC v kombinaci se speciální konstrukcí. Pro použití jak v nepřerušovaném, tak v lehce i silně přerušovaném řezu.

Typ: BU7220

Provedení řezných hran: G

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,2 mmPosuv f : 0,05 - 0,15 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 140 m/min**Technický popis**

Provedení řezných hran	G
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování

Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 140 m/min
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,05 - 0,15 mm/ot,
Typ	BU7220
Řezný materiál	CBN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNGA 080404
Počet výměn/řezání	3
Atribut názvu produktu	BU7220
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	vhodný		
přerušovaný	vhodný		
suché	vhodný		