

**Garant****CCGW 09T304, BU7220, Provedení řezných hran: G****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265415 G
GTIN	4045197895547
Třída artiklu	21H

**Popis****Provedení:**

Osazení 2 břity.

Rohový rádius: 0,4 mm

Typ: BU7220

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,03 - 0,12 mmPosuv  $f$ : 0,04 - 0,12 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 160 m/min

Provedení řezných hran: G

**Technický popis**

Posuv $f$	0,04 - 0,12 mm/ot,
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Podmínky řezu	kontinuální
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Provedení řezných hran	G

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 160 m/min
Řezný materiál	CBN
Hloubka řezu $a_p$	0,03 - 0,12 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Rohový rádius	0,4 mm
Typ	BU7220
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGW 09T304
Počet výměn/řezání	2
Atribut názvu produktu	BU7220
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	vhodný		
přerušovaný	vhodný		
suché	vhodný		