



Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště, TwinForce®, leštěné s opláštěnými rukojetmi, Celková délka: 180mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	723180 180
GTIN	4003773074779
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Silná hlava, induktivně kalené břity (cca 64 HCR), vložený kloub s excentrickou konstrukcí dvojitého kloubu.

Kleště černě a tramentované, hlava leštěná, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Výhoda:

Vynikající silové stranové štípačky s 50 % nižším vynaložením síly oproti obvyklým silovým stranovým štípačkám stejné velikosti. Dodatečné stříhání snižuje potřebu vynaložení síly.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

Technický popis

Celková délka	180 mm
Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	5,5 mm
Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	3,2 mm
Výkon ve stříhu piano drátu do Ø	3 mm
Označení výrobce	TwinForce
Norma	DIN ISO 5749
Rukojeť	Vícesložkový potah

Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 64 HRC)
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	Kleště černě atramentované, hlava leštěná
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště	ano
Se zapínatelnou otevírací pružinou	ne
Druh produktu	Řezací kleště