

**Silové stranové štípací kleště, chromované, opláštěné rukojeti, Celková délka: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	723100 160
GTIN	4003773022961
Třída artiklu	73F

Popis**Provedení:**

Silná hlava s dodatečně induktivně kalenými břity (cca 64 HRC). Uložený kloub. Vysoký řezný výkon díky optimálnímu převodovému poměru.

Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Použití:

Pro všechny dráty (dlouhá životnost i u tvrdých drátů). Vysoce zatížitelné pro nejtěžší nároky.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

Technický popis

Výkon ve stříhu piano drátu do Ø	2 mm
Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	2,5 mm
Celková délka	160 mm
Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	3,4 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rukojeť	Vícesložkový potah
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 64 HRC)

Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště	ne
Se zapínatelnou otevírací pružinou	ne
Druh produktu	Řezací kleště