

**Přesný brusný kotouč pro rovinné broušení Strato D×T×H (mm), 400×50×127****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	590640
GTIN	9003175937127
Třída artiklu	53Y

Popis**Provedení:**

Vysocevýkonné rovinné brusné kotouče s velmi porézním systémem pojiva pro snížené tepelné zatížení a s minimálním opotřebením orovnávacích diamantů.

- **Univerzálně použitelné při kyvadlovém broušení, proto podstatně méně častá výměna kotouče při denním provozu.**
- **Použití na všech standardních bruskách při konstrukci forem, v nástrojárnách i strojírenství, např. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Je nutno chladit emulzí, u materiálů vytvář. dlouhé třísky dbejte na správné chlazení a mazání.**

Speciálně ošetřený ušlechtilý korund pro obrábění **nelegovaných a nízko legovaných nekalených ocelí.**

Tvar 5 s jednostranným vybráním.

Použití:

Pro hrubý brus (hrubování).

Specifikace:

F13A46HH11V-Strato steel low alloyed.

Upozornění:

Profilové ploché brusné kotouče jsou k dodání na poptávku.

Tvar: 5

Hloubka vybrání F 1: 10 mm

Technický popis

Proces broušení	rovinné broušení
Zkratka brusiva	A
Tvar	5
Ø kotouče D	400 mm
Šířka kotouče T	50 mm
Atribut názvu produktu	400×50×127
Ø otvoru H	127 mm
Ø vybrání P	200 mm
Hloubka vybrání F 1	10 mm
Druh produktu	Plochý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
INOX	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Uni	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		