

**Přesný brusný kotouč pro rovinné broušení Strato D×T×H (mm), 350×50×127****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	590540
GTIN	9003176652944
Třída artiklu	53Y

**Popis****Provedení:**

Vysokovýkonné ploché brusné kotouče se systémem pojiva s velmi porézní strukturou pro snížené tepelné zatížení a minimální opotřebení orovnávacích diamantů.

- **Univerzálně použitelné při kyvadlovém broušení, proto podstatně méně častá výměna kotouče při denním provozu.**
- **Použití na všech standardních bruskách při konstrukci forem, v nástrojárnách i strojírenství, např. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Je nutno chladit emulzí, u materiálů vytvář. dlouhé třísky dbejte na správné chlazení a mazání.**

Speciálně ošetřený ušlechtilý korund pro obrábění **nelegovaných a nízko legovaných nekalených ocelí.**

**Použití:**

Pro hrubý brus (hrubování).

**Specifikace:**

**F13A46HH11V-Strato steel low alloyed.**

**Upozornění:**

Profilové ploché brusné kotouče jsou k dodání na optávku.

Tvar: 1

Tvar: 1

## Technický popis

Proces broušení	rovinné broušení
Zkratka brusiva	A
Tvar	1
Ø kotouče D	350 mm
Šířka kotouče T	50 mm
Atribut názvu produktu	350×50×127
Ø otvoru H	127 mm
Druh produktu	Plochý brusný kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
INOX	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Uni	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		