



**Přesný brusný kotouč pro vnější broušení na kulato D×T×H (mm),  
450×40×203,2**



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	594445
GTIN	9003176501341
Třída artiklu	53Y

## Popis

### Provedení:

**Vysoce výkonné brusné kotouče pro vnější broušení na kulato s keramickým pojivem.**

Charakteristika struktury brusného kotouče s optimálním poměrem objemu zrna a pojiva, pevnost pojiva a výrobní proces se vyznačují:

- **Vysokým rezným výkonem a zkrácenou dobou broušení při nízkém stupni opotřebení.**
- **Nepatrným, tepelným zatížením, chladným brusem.**
- **Zamezením prostožů z důvodu dlouhých cyklů orovnávaní.**

**Specifikace: 89A 802J5 AV217.** Ušlechtilý korund pro **univerzální** použití.

### Použití:

- **Univerzálně použitelné pro vnější broušení na kulato (podélné broušení, zápichové broušení rovné/zkosené).**
- **U všech obvyklých brusek při výrobě forem, nástrojů a strojů (např. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, atd.)**
- **Je nutné chlazení pomocí emulze, u obrobků tvořících dlouhé třísky je bezpodmínečně nutné dbát na dobré chladicí mazání.**

Tvar: 1

Tvar: 1

**Technický popis**

Proces broušení	Vnější kulatý
Brusivo	Ušlechtilý korund
Zkratka brusiva	A
Specifikace	89A 80J5 AV217
Tvar	1
Ø kotouče D	450 mm
Šířka kotouče T	40 mm
Atribut názvu produktu	450×40×203,2
Ø otvoru H	203,2 mm
Druh produktu	Kotouč pro vnější kulaté broušení