

**Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm), 175×25×51, Typ: C800****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	596350 C800
GTIN	9003170520874
Třída artiklu	53Y

Popis**Provedení:**

Elasticky vázané obtahovací kotouče, velmi měkké. Nejvyšší pracovní rychlost 25 m/s.

Použití:

K obtahování břitů, leštění, efektnímu broušení a jemnému odjehlování. Průměr upínací příruby musí činit minimálně 2/3 průměru kotouče.

Specifikace:

Karbid křemíku, vázaný PU.

Rozsah dodávky:

Všetně redukčních kroužků pro uvedené otvory.

Upozornění:

Kompaktní rounové brusné kotouče viz č. 568725 a násl.

Technický popis

Zrnitost	800
Stupeň jemnosti	velmi jemný
Zkratka brusiva	SiC

Maximální obvodová rychlost	25 m/s
Specifikace	karbid křemičitý, vázaný PU
Brusivo	Karbid křemíku (SiC)
Proces broušení	Stojanová bruska
Vnitřní Ø redukčního kroužku	32 mm
Tvar	1
Ø kotouče D	175 mm
Šířka kotouče T	25 mm
Atribut názvu produktu	175×25×51
Ø otvoru H	51 mm
Druh produktu	Kotouč stojanové brusky

Příslušenství

Sada redukčních kroužků Pro otvor brusného kotouče 51 mm

596000 51