

**CBN hrncový brusný kotouč D×T×H (mm), 100×35×20, Typ: B126****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	597220 B126
GTIN	9003176173883
Třída artiklu	53Y

**Popis****Provedení:**

**Brusné kotouče na broušení nástrojů s povlakem brusného prostředku CBN** v pojivu z umělé pryskyřice pro dlouhou životnost při rovnoměrném úběru. Sendvičový systém nosného tělesa z hliníkových kompozitních materiálů zaručuje vysoký stupeň tlumení vibrací a díky tomu klidné broušení s konstantními výsledky při vysoké kvalitě povrchu. Pro jemnou kvalitu povrchu při dobrém úběru. **Specifikace: B126C75B AMIGO-HSS.**

**Použití:**

**Použitelné univerzálně pro broušení nástrojů na všech obvyklých bruskách na ostření nástrojů. Pro broušení vysoce legovaných nástrojových (HSS) a cementačních ocelí, stellite.**

**Technický popis**

Zrnitost	B126
Zkratka brusiva	CBN
Specifikace	B126C75B AMIGO-HSS
Brusivo	kubický nitrid bóru

Proces broušení	Broušení nástrojů
Tvar	11V9
Ø kotouče D	100 mm
Šířka kotouče T	35 mm
Atribut názvu produktu	100×35×20
Ø otvoru H	20 mm
Šířka brusné vrstvy W na čelní straně	2 mm
Výška brusné vrstvy X	10 mm
Druh produktu	Hrnecový brusný kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		