

**Hrncový brusný kotouč keramický D×T×H (mm), 100×50×20, Typ: SK80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	597025 SK80
GTIN	9003170028196
Třída artiklu	53Y

**Popis****Provedení:**

Hrncový brusný kotouč s: **Slinutý korund. Specifikace: 454A801N5V3U5 steel high alloyed.**

**Výhoda:**

**S napuštěním obvodových stran umělou pryskyřicí pro zvýšenou stabilitu hran. S napuštěním obvodových stran umělou pryskyřicí pro zvýšenou stabilitu hran.**

**Použití:**

**Pro přebroušování vrtáků, fréz, atd.** Doporučujeme mokré broušení pomocí emulze, resp. brusného oleje.

**Technický popis**

Zrnitost	80
Zkratka brusiva	A
Brusivo	Slinutý korund
Specifikace	454A801N5V3U5 vysoce legovaná ocel
Proces broušení	Broušení nástrojů

Tvar	6
Ø kotouče D	100 mm
Šířka kotouče T	50 mm
Atribut názvu produktu	100×50×20
Ø otvoru H	20 mm
Tloušťka stěny W	10 mm
Tloušťka podlahy E	10 mm
Druh produktu	Hrncový brusný kotouč