

**CBN hrncový brusný kotouč D×T×H (mm), 100×35×20, Typ: B151****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 597220 B151   |
| GTIN           | 9003176501525 |
| Třída artiklu  | 53Y           |

**Popis****Provedení:**

**Brusné kotouče na broušení nástrojů s povlakem brusného prostředku CBN** v pojivu z umělé pryskyřice pro dlouhou životnost při rovnoměrném úběru. Sendvičový systém nosného tělesa z hliníkových kompozitních materiálů zaručuje vysoký stupeň tlumení vibrací a díky tomu klidné broušení s konstantními výsledky při vysoké kvalitě povrchu. Pro středně jemnou kvalitu povrchu při dobrém úběru. **Specifikace: B151C75B AMIGO-HSS.**

**Použití:**

**Použitelné univerzálně pro broušení nástrojů na všech obvyklých bruskách na ostření nástrojů. Pro broušení vysoce legovaných nástrojových (HSS) a cementačních ocelí, stellite.**

**Technický popis**

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Zrnitost        | B151                |
| Zkratka brusiva | CBN                 |
| Specifikace     | B151C75B AMIGO-HSS  |
| Brusivo         | kubický nitrid bóru |

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Proces broušení                       | Broušení nástrojů     |
| Tvar                                  | 11V9                  |
| Ø kotouče D                           | 100 mm                |
| Šířka kotouče T                       | 35 mm                 |
| Atribut názvu produktu                | 100×35×20             |
| Ø otvoru H                            | 20 mm                 |
| Šířka brusné vrstvy W na čelní straně | 2 mm                  |
| Výška brusné vrstvy X                 | 10 mm                 |
| Druh produktu                         | Hrncový brusný kotouč |

## Údaje o uživateli

|                  | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg            | omezené použití |                |         |
| Ocel < 900 N/mm  | omezené použití |                |         |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný          |                |         |
| Ocel < 55 HRC    | vhodný          |                |         |
| Ocel < 60 HRC    | vhodný          |                |         |
| mokrý max.       | omezené použití |                |         |
| suché            | vhodný          |                |         |