

**Diamantový dělicí kotouč D×T×H (mm), 150×1×20, Typ: D126****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	598630 D126
GTIN	9003171481327
Třída artiklu	53Y

**Popis****Provedení:**

**Vysoce výkonný dělicí kotouč** s diamantovou vrstvou vázanou umělou pryskyřicí při nejdelší životnosti a řezném výkonu.

**Specifikace: D126/D151C100B-Carbide.**

**Použití:**

- **Dělení tvrdokovů na stacionárních TK řezacích bruskách.**
- **Vhodnější je mokré broušení (životnost, teplota, výkon).**
- **Pracovní rychlost 20–40 m/s.**

**Technický popis**

Zrnitost	D126
Specifikace	karbid D126C100B-W
Proces broušení	Dělení
Brusivo	diamant
Zkratka brusiva	D

Optimalizováno pro materiál	tvrdokov
Tvar	1A1R
Ø kotouče D	150 mm
Šířka kotouče T	1 mm
Atribut názvu produktu	150×1×20
Ø otvoru H	20 mm
Šířka brusné vrstvy U	1 mm
Výška brusné vrstvy X	5 mm
Pohonný agregát	Stacionární řezačky
Doporučená obvodová rychlost	20 - 40 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Tvrdokov (TK)	vhodný		
Plasty, GFK	omezené použití		
Kámen	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		