

LINDSTRÖM

Ploché kleště pro elektroniku, Celková délka: 150mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	726120 150
GTIN	7314150103195
Třída artiklu	73M

Popis**Provedení:**

Štíhlý tvar s úzkými čelistmi. Vnější hrany čelistí zakulacené. Průchozí, přesný kloub se zvláště dlouhým vedením pro nejvyšší stabilitu při minimálním tření. Hlava a kloub leštěné. **2složkové** ergonomické rukojeti **vhodné pro ESD**. Patentovaná otevírací pružina snižuje při zavírání kleští odporovou sílu, která má působit na obrobek, tak lze velmi přesně dávkovat.

Ploché ostré čelisti, vnitřní strana hladká.

Materiál:

Vysoce výkonná ocel pro kuličková ložiska, kovaná.

Technický popis

Šířka hlavy	9 mm
Celková délka	150 mm
Délka čelistí	20 mm
Provedení čelistí	hladké
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Tvar čelistí	ploché špičky, vnitřní strana čelistí hladká
Rukojeť	2složkové opláštění rukojeti
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (45 – 48 HRC)

Materiál	Vysoce výkonná ocel pro kuličková ložiska
Povrch	leštěná
S otevírací pružinou	ano
Druh produktu	Ploché kleště