

**Diamantový hrncový brusný kotouč D×T×H (mm), 75×20×20, Typ: D64****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	597610 D64
GTIN	9003177213199
Třída artiklu	53Y

Popis**Provedení:**

Hrncové a talířové kotouče s diamantovou brusnou vrstvou v pojivu z umělé pryskyřice pro dlouhou životnost při rovnoměrném úběru. Sendvičový systém nosného tělesa z hliníkových kompozitních materiálů zaručuje vysoký stupeň tlumení vibrací a díky tomu klidné broušení s konstantními výsledky při vysoké kvalitě povrchu. Jemnozrné pro nejvyšší kvalitu povrchu při dobrém úběru. **Specifikace: D64C50B DIAGO W-Carbide.**

Použití:

Použitelné univerzálně pro broušení nástrojů na všech obvyklých bruskách na ostření nástrojů. Pro broušení **tvrdokovových nástrojů a materiálů bez obsahu železa, tvořících krátké třísky.** Velmi vhodné pro suchý brus, lze však použít také při mokřém broušení.

Technický popis

Zrnitost	D64
Zkratka brusiva	D
Specifikace	Karbid D64C50B DIAGO W
Brusivo	diamant

Proces broušení	broušení nástrojů
Tvar	12V9
Ø kotouče D	75 mm
Šířka kotouče T	20 mm
Atribut názvu produktu	75×20×20
Šířka brusné vrstvy W na čelní straně	2 mm
Výška brusné vrstvy X	6 mm
Druh produktu	Hrncový brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Tvrdokov (TK)	vhodný		
Plasty, GFK	omezené použití		
mokrě max.	omezené použití		
suché	vhodný		