

**Dělicí kotouč D×T×H (mm), 150×1×20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	598530
GTIN	9003172821108
Třída artiklu	53Y

Popis**Provedení:**

Korundové dělicí kotouče bez tkaniny, vázané pojivem z umělé pryskyřice pro všechny oceli a HSS.

Použití:

- Dělení na stacionárních řezacích bruskách (bez ztužovací tkaniny, tzn. není vhodné pro dělení prováděné v ruce).
- Pracovní rychlost 30–max. 80 m/s.

Specifikace:

A60N5B68 HSS.

Upozornění:

Kotouče pro ostření pil k dodání na poptávku

Tvar: 41N

Tvar: 41N

Technický popis

Proces broušení	Dělení
-----------------	--------

Brusivo	Korund, vázaný syntetickou pryskyřicí bez tkaniny
Zkratka brusiva	A
Specifikace	A60N5B68 HSS
Optimalizováno pro materiál	HSS
Optimalizováno pro materiál	ocel
Tvar	41N
Ø kotouče D	150 mm
Šířka kotouče T	1 mm
Atribut názvu produktu	150×1×20
Ø otvoru H	20 mm
Pohonný agregát	Stacionární řezačky
Doporučená obvodová rychlost	30 - 50 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
Plasty, GFK	omezené použití		
suché	vhodný		