

**Diamantový dělicí kotouč D×T×H (mm), 75×0,8×20, Typ: D126****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	598590 D126
GTIN	9003171578003
Třída artiklu	53Y

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonný dělicí kotouč s diamantovou vrstvou vázanou umělou pryskyřicí při nejdelší životnosti a řezném výkonu.

Specifikace: D126C75B-W-Carbide.

Použití:

- **Dělení tvrdokovů na stacionárních TK řezacích bruskách.**
- **Vhodnější je mokré broušení (životnost, teplota, výkon).**
- **Pracovní rychlost 20–40 m/s.**

Technický popis

Zrnitost	D126
Specifikace	karbid D126C75B-W
Proces broušení	Dělení
Brusivo	diamant
Zkratka brusiva	D

Optimalizováno pro materiál	tvrdokov
Tvar	1A1R
Ø kotouče D	75 mm
Šířka kotouče T	0,8 mm
Atribut názvu produktu	75×0,8×20
Ø otvoru H	20 mm
Šířka brusné vrstvy U	0,8 mm
Výška brusné vrstvy X	5 mm
Pohonný agregát	Stacionární řezačky
Doporučená obvodová rychlost	20 - 40 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Tvrdokov (TK)	vhodný		
Plasty, GFK	omezené použití		
Kámen	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		