



Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform, Šířka břitu b: 2,5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	662200 2,5
GTIN	4013288003249
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Kované čepele, břity jsou přesně přizpůsobené normovaným drážkám v hlavách šroubů.

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s **integrovanými měkkými zónami** usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.

Čepel z vysoce legované speciální oceli. Povrch matně chromovaný, špičky černé nebo špičky Lasertip chemicky niklované.

Norma:

DIN 5265 Form A

Upozornění:

Nejdelší životnost normovaných šroubováků je zajištěna tehdy, pokud jsou používány přesně podle normovaných drážek v hlavách šroubů (viz tabulková část). Volbou správné velikosti šroubováku zabráníte poškození drážek v hlavě šroubu.

Technický popis

Šířka břitu b	2,5 mm
Síla břitu a	0,4 mm
Celková délka	145 mm
Délka čepele	75 mm
Špička čepele	černá
Označení výrobce	335
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky

