



Vrták na jemnou kameninu / obkladačky, Ø vrtáku: 8mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 787035 8 |
| GTIN | 9002741151363 |
| Třída artiklu | 76G |

Popis

Provedení:

2dílné. Vrták s **diamantem broušenou destičkou** s patentovaným středícím hrotem pro bodově přesné nasazení a přesné otvory bez výlomků. Se stopkou 10 mm. Tvrdokovový vrták k použití v průmyslovém upnutí vrtacího sklíčidla. S 6hranou stopkou 1/4 palce (E 6,3).

Použití:

Pro **nejtvrdší kameninové dlaždice** až do stupně tvrdosti 9 dle Mohs / Ritz a na sklo a porcelán.

Upozornění:

Není vhodný pro příklepové vrtání. Otáčky vřetena maximálně 200 ot./min. Není nutné chlazení.

Technický popis

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Použití s rázem / bez rázu | Žádné příklepové vrtání |
| Řezný materiál | TK |
| Počet vrtáků | 2 |
| Stopka | Válcová stopka |
| Maximální počet otáček | 200 min ⁻¹ |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Celková délka | 120 mm |
| Ø vrtáku | 8 mm |
| Ø stopky | 10 |
| Bitová šestihranná stopka | E 6,3 |
| Druh produktu | Vrták do kamene |