

**Tvrdokovový víceúčelový vrták dlouhý s upínáním SDS-plus, Ø vrtáku: 8 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	787060 8
GTIN	4002395353491
Třída artiklu	76G

Popis**Provedení:**

Destičky z tvrdokovu **s ostře nabroušenými břity s víceúčelovým řezným úhlem. Díky středicímu vybroušení** bodově přesné navrtání i na tvrdém povrchu. Stopka ze zušlechtěné speciální oceli.

Použití:

K vrtání různých materiálů, i v jednom pracovním kroku.

- **Cihly, plynosilikát, lehké stavební materiály, plasty.**
- **Obkladačky, keramika, mramor, sklo.**
- **Eternit, azbestový cement, vrstvené desky.**
- **Armovací pruty v betonu.**

Upozornění:

- **Pozor: Používat pouze pro vrtání (bez přiklepu)!**
- **Rychlejší vrtání a více vyvrtaných otvorů na jedno nabití akumulátoru než s příklepovými vrtáky.**

Stopka: SDS Plus

Délka spirály: 150 mm

Celková délka: 210 mm

Technický popis

Délka spirály	150 mm
Ø vrtáku	8 mm
Celková délka	210 mm
Počet břitů Z	2
Řezný materiál	TK

Použití s rázem / bez rázu	Bez příklepového vrtání
Stopka	SDS Plus
Druh produktu	Víceúčelový vrták