

**Vrták na jemnou kameninu / obkladačky, Ø vrtáku: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	787035 10
GTIN	9002741151370
Třída artiklu	76G

Popis**Provedení:**

2dílné. Vrták s **diamantem broušenou destičkou** s patentovaným středícím hrotem pro bodově přesné nasazení a přesné otvory bez výlomků. Se stopkou 10 mm. Tvrdokovový vrták k použití v průmyslovém upnutí vrtacího sklíčidla. S 6hranou stopkou 1/4 palce (E 6,3).

Použití:

Pro **nejtvrdší kameninové dlaždice** až do stupně tvrdosti 9 dle Mohs / Ritz a na sklo a porcelán.

Upozornění:

Není vhodný pro příklepové vrtání. Otáčky vřetena maximálně 200 ot./min. Není nutné chlazení.

Technický popis

Stopka	Válcová stopka
Počet vrtáků	2
Maximální počet otáček	200 min ⁻¹
Řezný materiál	TK
Celková délka	120 mm

Použití s rázem / bez rázu	Žádné příklepové vrtání
Ø vrtáku	10 mm
Ø stopky	10
Bitová šestihranná stopka	E 6,3
Druh produktu	Vrták do kamene