

**Čelní štípací kleště na čepy, Celková délka: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	722000 200
GTIN	4003773033172
Třída artiklu	73F

Popis**Provedení:**

Induktivně kalené břity (cca 64 HRC), extrémní převod pro vyvinutí minimální síly.
Kleště černě atrymentované, hlava leštěná, ramena potažená plastem.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiál:

Vanadiová elektroocel, kovaná a vícestupňově kalená v olejové lázni.

Technický popis

Výkon ve stříhu piano drátu do Ø	3 mm
Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	1 - 6 mm
Celková délka	200 mm
Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	3,5 mm
Norma	DIN ISO 5743
Rukojeť	s plastovým potahem
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 64 HRC)
Materiál	Vysoce výkonná chrom-vanadiová ocel
Povrch	černě atrymentované
Hlava	leštěné

Druh produktu

Řezací kleště