



## Stranové štípací kleště pro mechaniky, chromované s opláštěnými rukojetmi, Celková délka: 110mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	724200 110
GTIN	4003773029649
Třída artiklu	73F

### Popis

#### Provedení:

S úzkou hlavou a induktivně kalenými břity. Tvrdost břitů cca 63 HRC. Vsazený kloub s chodem bez vůle.

Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem. S otevírací pružinou.

#### Norma:

**DIN ISO 5749**

#### Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v olejové lázni.

### Technický popis

Celková délka	110 mm
Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	1,2 mm
Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	3 mm
Se zapínatelnou otevírací pružinou	ne
S otevírací pružinou	ano
Norma	DIN ISO 5749
Rukojeť	Vícesložkový potah

Výrobní postup	Břity inductivně kalené (cca 63 HRC)
Materiál	Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Řezací kleště