

**Čelní štípací kleště na čepy, opláštěné rukojeti, Celková délka: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	722010 200
GTIN	4003773067047
Třída artiklu	73F

**Popis****Provedení:**

Induktivně kalené břity (cca 64 HRC), extrémní převod pro vyvinutí minimální síly.  
Kleště černě atramentované, hlava leštěná, rukojeti s vícetříčkovým plastovým potahem.

**Norma:**

**DIN ISO 5743**

**Materiál:**

Vanadiová elektroocel, kovaná a vícetříčkově kalená v olejové lázni.

**Technický popis**

Celková délka	200 mm
Výkon ve stříhu piano drátu do Ø	3 mm
Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	1 - 6 mm
Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	3,5 mm
Norma	DIN ISO 5743
Rukojeť	Vícetříčkový potah
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 64 HRC)
Materiál	Vysoce výkonná chrom-vanadiová ocel
Povrch	černě atramentované
Hlava	leštěné

Druh produktu

Řezací kleště