



Stranové štípací kleště pro mechaniky, chromované s opláštěnými rukojetmi, Celková délka: 125mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	724200 125
GTIN	4003773005315
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

S úzkou hlavou a induktivně kalenými břity. Tvrdost břitů cca 63 HRC. Vsazený kloub s chodem bez vůle.

Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Technický popis

Výkon ve stříhu piano drátu do Ø	0,6 mm
Celková délka	125 mm
Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	1 mm
Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	2,5 mm
Se zapínatelnou otevírací pružinou	ne
S otevírací pružinou	ne
Norma	DIN ISO 5749
Rukojeť	Vícesložkový potah

Výrobní postup	Břity inductivně kalené (cca 63 HRC)
Materiál	Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Řezací kleště