



Kompaktní stranové štípací kleště X-Cut®, chromované s opláštěnými rukojetmi izolované dle VDE, Celková délka: 160mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	724310 160
GTIN	4003773075141
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

S úzkou hlavou a induktivně kalenými břity (cca 64 HRC). **Prostrčený kloub** pro nejvyšší stabilitu. Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým potahem.

Izolované dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201 pro práce pod napětím do 1 000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Technický popis

Celková délka	160 mm
Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	4,8 mm
Výkon ve stříhu piano drátu do Ø	2,2 mm
Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	2,7 mm
Označení výrobce	X-Cut
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5749
Rukojeť	Vícesložkový potah
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 64 HRC)

Materiál	Speciální nástrojová ocel
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Řezací kleště