



Násobič krouticího momentu v plechovém kufříku, Maximální výstupní kapacita: 3000Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	659975 3000
GTIN	4018754186815
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Mechanické, ručně ovládané násobiče krouticího momentu pro kontrolované utahování šroubů. Násobič a opěra z vysoce kvalitní oceli. S pojistkou proti přetížení pro ochranu převodovky.

Výstup s vnitřním čtyřhranem pro hnací nástroje jako je ráčna, příčná rukojeť, momentový klíč. Vhodné je ovládání pomocí momentového klíče, aby bylo možné kontrolovat max. zatížitelnost nástrojů a hodnoty utahení šroubů. **Výstup** s vnějším čtyřhranem k upnutí nástrčných hlavice (kvůli vysokým utahovacím momentům použijte nejlépe hlavice pro strojní utahovákы). Precizní planetové převodovky zaručují přesný přenos krouticího momentu s dlouhodobou přesností $\pm 5\%$. Dodáváme v plechovém kufříku.

Výhoda:

Násobiče krouticího momentu umožňují přenos vysokých utahovacích momentů při použití malých pákových ramen.

Technický popis

Ø D	95 mm
4hran na výstupu	1 palec
Počet opěrných přípravků (reakční desky)	1
Maximální vstupní kapacita	240 Nm
Převod převodovky	16:1

Upínací 4hran	3/4 palec
Maximální výstupní kapacita	3000 Nm
Pojistka proti přetížení	ano
Doporučený momentový klíč / rozsah utahování	300 Nm
Hmotnost	7 kg
Poměr krouticího momentu / efekt. znásobení síly	1:12,5
Blokování zpětného chodu	ano
Délka L	330 mm
Výška H	161 mm
Měřicí technika	mechanická
Přesnost měření	5 %
Řada	MULTIPOWER MP300
Druh produktu	Momentový klíč