

LINDSTRÖM

Stranové štípací kleště pro elektroniku, oválná hlava, FW, Celková délka: 150mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	726000 150
GTIN	7314150111534
Třída artiklu	73M

Popis**Provedení:**

Štíhlý tvar s přesně broušenými, induktivně kalenými břity (63 – 65 HRC). Začerněný, antireflexní povrch. Nastavitelný přesný šroubový kloub pro minimální tření a optimální axiální středění břitů. Dvousložkové **ergonomické rukojeti** vhodné pro ESD. Patentovaná otevírací pružina snižuje odpor při zavírání kleští, díky tomu se síla soustřeďuje na střiž.

Materiál:

Vysoce výkonná ocel pro kuličková ložiska, zápusťkově kovaná, černěná.

Technický popis

Celková délka	150 mm
Šířka hlavy	16 mm
Výkon ve střiž mēdēného drātu do Ø	0,4 - 2 mm
Dēlka břitu	16 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Řezná fazetka	jemná fazetka
Materiál	Vysoce výkonná ložisková ocel
Tvar hlavy	oválný
Rukojeť	2složkové oplášťení rukojeti

Výrobní postup	Břity induktivně kalené (63 – 65 HRC)
Povrch	černěné
Atribut názvu produktu	FW
S otevírací pružinou	ano
Nastavitelný přesný šroubový kloub	ano
Druh produktu	Řezací kleště