



Plochý normovaný šroubovák „Stainless“ s rukojetí Kraftform, Šířka břitu b: 8mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	662500 8
GTIN	4013288107374
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Kované čepele, břity jsou přesně přizpůsobené normovaným drážkám v hlavách šroubů.

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.

Čepel Wera Lasertip z nerezové oceli s kónickým břitem a mikrozdrsněným hrotem (od velikosti 3,5).

Norma:

DIN 5265 Form A

Upozornění:

Nejdelší životnost normovaných šroubováků je zajištěna tehdy, pokud jsou používány přesně podle normovaných drážek v hlavách šroubů (viz tabulková část). Volbou správné velikosti šroubováku zabráníte poškození drážek v hlavě šroubu.

Technický popis

Délka čepele	175 mm
Celková délka	287 mm
Šířka břitu b	8 mm
Síla břitu a	1,2 mm
Označení výrobce	3334
Unášecí profil	Plochý šroubovák

Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Druh produktu	Šroubováky