



Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform, Šířka břitu b: 8mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	662200 8
GTIN	4013288192172
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Kované čepele, břity jsou přesně přizpůsobené normovaným drážkám v hlavách šroubů.

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu **s integrovanými měkkými zónami** usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.

Čepel z vysoce legované speciální oceli. Povrch matně chromovaný, špičky černé nebo špičky Lasertip chemicky niklované.

Norma:

DIN 5265 Form A

Upozornění:

Nejdelší životnost normovaných šroubováků je zajištěna tehdy, pokud jsou používány přesně podle normovaných drážek v hlavách šroubů (viz tabulková část). Volbou správné velikosti šroubováku zabráníte poškození drážek v hlavě šroubu.

Technický popis

Délka čepele	175 mm
Síla břitu a	1,2 mm
Celková délka	287 mm
Šířka břitu b	8 mm
Špička čepele	Lasertip
Označení výrobce	334
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 3,5 mm	662200 3,5
Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 5,5 mm	662200 5,5
Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 2,5 mm	662200 2,5
Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 10 mm	662200 10
Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 6,5 mm	662200 6,5
Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 3 mm	662200 3
Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 4 mm	662200 4