



Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform, Šířka břitu b: 10mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	662200 10
GTIN	4013288003102
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Kované čepele, břity jsou přesně přizpůsobené normovaným drážkám v hlavách šroubů.

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu **s integrovanými měkkými zónami** usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.

Čepel z vysoce legované speciální oceli. Povrch matně chromovaný, špičky černé nebo špičky Lasertip chemicky niklované.

Norma:

DIN 5265 Form A

Upozornění:

Nejdelší životnost normovaných šroubováků je zajištěna tehdy, pokud jsou používány přesně podle normovaných drážek v hlavách šroubů (viz tabulková část). Volbou správné velikosti šroubováku zabráníte poškození drážek v hlavě šroubu.

Technický popis

Délka čepele	200 mm
Šířka břitu b	10 mm
Celková délka	312 mm
Síla břitu a	1,6 mm
Špička čepele	Lasertip
Označení výrobce	334
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky

