

Garant**Stranové štípací kleště, chromované izolované dle VDE, Celková délka: 160mm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 725310 160 |
| GTIN | 4045197501646 |
| Třída artiklu | 71B |

Popis

Provedení:

Úzký tvar s induktivně kalenými břity (cca 62 HRC).

Kleště chromované, rukojeti s ergonomicky optimalizovaným vícesložkovým potahem, s dobře uchopitelným **povrchem** Haptoprene.

Izolované dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201 pro práce pod napětím do 1 000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Technický popis

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø | 2 mm |
| Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø | 4 mm |
| Celková délka | 160 mm |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Norma | DIN ISO 5749 |
| Rukojeť | Vícesložkový potah |
| Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 62 HRC) |
| Materiál | Speciální nástrojová ocel |

| | |
|---|---------------|
| Povrch | chromovaný |
| Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště | ne |
| Se zapínatelnou otevírací pružinou | ne |
| Druh produktu | Řezací kleště |