

LINDSTRÖM

Zešikmené čelní štípací kleště pro elektroniku, SFW, Celková délka: 108mm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 726912 108 |
| GTIN | 7314150052554 |
| Třída artiklu | 73M |

Popis**Provedení:**

Štíhlý tvar s přesně broušenými, induktivně kalenými břity (63 – 65 HRC). Bílé plastem opláštěné rukojeti z odvodivého materiálu s otevírací pružinou. **Vhodné pro ESD.** Speciálně zhotovený prostrčený kloub se zvláště dlouhými kontaktními plochami, minimalizace nežádoucích pohybů kloubu, čímž je zaručeno velmi precizní axiální seřízení čelistí.

Materiál:

Speciální ocel pro kuličková ložiska, zápusťkově kovaná.

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Šířka hlavy | 10,5 mm |
| Výkon ve stříhu měděného drátu do Ø | 0,35 - 1,25 mm |
| Celková délka | 108 mm |
| Délka břitu | 15 mm |
| Délka hlavy | 8 mm |
| Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD |
| Řezná fazetka | velmi jemá fazetka |
| Rukojeť | Plastové opláštění |
| Výrobní postup | břity induktivně kalené (63 – 65 HRC) |

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Materiál | speciální ocel pro kuličková ložiska |
| Atribut názvu produktu | SFW |
| S otevírací pružinou | ano |
| Druh produktu | Řezací kleště |