

LINDSTRÖM

Stranové štípací kleště pro elektroniku, oválná hlava, SFW, Celková délka: 113mm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 726260 113 |
| GTIN | 7314150051199 |
| Třída artiklu | 73M |

Popis**Provedení:**

Štíhlý tvar s přesně broušenými, induktivně kalenými břity (63 – 65 HRC). Začerněný, antireflexní povrch. Žluté plastem opláštěné rukojeti z odvodivého materiálu s otevírací pružinou. **Vhodné pro ESD.** Nastavitelný přesný šroubový kloub pro minimální tření a optimální axiální seřízení břitů.

Materiál:

Vysoce výkonná ocelová slitina, zápustkově kovaná, černěná.

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Šířka hlavy | 12,5 mm |
| Výkon ve stříhu měděného drátu do Ø | 0,2 - 1,6 mm |
| Celková délka | 113 mm |
| Délka břitu | 12,5 mm |
| Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD |
| Řezná fazetka | velmi jemná fazetka |
| Materiál | Vysoce výkonná slitina oceli |
| Tvar hlavy | oválný |
| Rukojeť | Plastové opláštění |

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Výrobní postup | induktivně kalené břity (63 – 65 HRC) |
| Povrch | černěné |
| Atribut názvu produktu | SFW |
| S otevírací pružinou | ano |
| Druh produktu | Řezací kleště |