



## Šroubovák pro drážkové matice, Ø čepele: 4mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	666600 4
GTIN	7610733086351
Třída artiklu	63E

### Popis

#### Provedení:

**Rukojeť „Classic“** z průhledného, nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium). Trubková čepel se zvláště hlubokou hlavou pro přečnávající čepy.

#### Použití:

Pro kruhové matice s drážkami DIN 546.

#### Materiál:

Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools, povrch niklovaný a chromovaný.

### Technický popis

Délka čepele	70 mm
Pro matice	M1,7; M2
Ø čepele	4 mm
Ø otvoru	2,2 mm
Síla čepů a	0,5 mm
Celková délka	155 mm
Řada	Classic
Unášecí profil	Drážková matice
Druh produktu	Šroubováky