



## Elektrikářský šroubovák pro šrouby Phillips, s rukojetí Kraftform plně izolovaný, Velikost křížové drážky: 3



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	668600 3
GTIN	4013288191113
Třída artiklu	63H

### Popis

#### Provedení:

Rukojeť a čepel **plně izolované do 1000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.

**Rukojeť Kraftform** z nárazuvzdorného plastu **s integrovanými měkkými zónami** usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.

**Čepel** z vysoce legované speciální oceli. Povrch matně chromovaný, špičky černé nebo špičky Lasertip chemicky niklované.

#### Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.

### Technický popis

Délka čepel	150 mm
Celková délka	262 mm
Pro šrouby Ø	5,3 &minus; 7,2 mm
Špička čepel	Lasertip
Velikost křížové drážky	3
Označení výrobce	162 i PH VDE
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Druh produktu	Šroubováky

