


HOLEX**TK hrubovací fréza HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, Ø DC: 5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG1156 5
GTIN	4045197905253
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**Pro **hrubování a dokončování**.Do 0,7xD do plného materiálu **při nejvyšších hodnotách posuvu** a velmi klidném chodu.**Jako č. 203056****Technický popis**

Tolerance jmenovitý Ø	0 / -0,03
Počet zubů Z	4
Šířka rohové fazetky při 45°	0,2 mm
Délka břitu L _c	13 mm
Celková délka L	62 mm
Nepodepřená délka L ₁ včetně uvolnění	25 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Posuv f _z pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm ²	0,04 mm
Ø břitu D _c	5 mm

Uvolňovací $\varnothing D_1$	4,8 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Úhel sklonu šroubovice	38 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Obsah	5
Řada	Pro Steel
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejně
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,25 \times D$ při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel $< 500 \text{ N/mm}^2$	vhodný	260 m/min	P
Ocel $< 750 \text{ N/mm}^2$	vhodný	240 m/min	P
Ocel $< 900 \text{ N/mm}^2$	vhodný	180 m/min	P
Ocel $< 1100 \text{ N/mm}^2$	vhodný	160 m/min	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	omezené použití	80 m/min	M
GG(G)	vhodný	250 m/min	K
Uni	vhodný		

mokrý max.	vhodný
mokrý min.	omezené použití
suché	vhodný
Vzduch	vhodný

Příslušenství

TK hrubovací fréza HOLEX Pro SteelHPC Ø DC 5 mm

203056 5