

Garant**TK mini fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 0,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG1264 0,5
GTIN	4045197905604
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Stopka podobná **DIN 6535 HB**. Vylepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Jako č. 202264.

Technický popis

Stopka	DIN 6535 HA s h6
Ø stopky D_s	3 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,003 mm
Celková délka L	38 mm
Délka břitu L_c	1,5 mm
Ø břitu D_c	0,5 mm
Počet zubů Z	3
Tvar stopky	HA
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,003 mm

Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Obsah	5
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,5 \times D$ při obvodovém frézování
Druh produktu	rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	280 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	200 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	110 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	70 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	50 m/min	M
GG(G)	vhodný	90 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
suché	omezené použití		
Vzduch	vhodný		

Příslušenství

TK mini fréza Ø e8 DC 0,5 mm

202264 0,5