



Malý trubkořez



Údaje o objednávce

Artikové číslo	818500
GTIN	4018754035885
Třída artiklu	83A

Popis

Provedení:

Korpus ze speciální oceli, zápustkově kovaná, pochromovaná. Široké vodící kladky pro přesný řez úhlu. Vřeteno s lehkým chodem pro nastavení \varnothing řezu. Rukojeť s vestavěnou frézou na vnitřek trubek.

Použití:

Univerzální pro oddělování **měděných, hliníkových, mosazných, tvrdoplastových a tenkostěnných trubek z oceli / trubky INOX.**

Náhradní díl:

Náhradní čepy pro řezací kolečka č. 818700, náhradní kladka č. 818800.

Řezné kolečko \varnothing : 20 mm

Řezné kolečko šířka: 6 mm

Řezné kolečko otvor: 4,8 mm

Pro vnější \varnothing trubek: 3 - 35 mm

Technický popis

Řezné kolečko šířka	6 mm
Řezné kolečko \varnothing	20 mm
Řezné kolečko otvor	4,8 mm
Pro vnější \varnothing trubek	3 - 35 mm

Příslušenství

Vnitřní / vnější odjehlovač z ušlechtilé oceli pro Ø trubky do 35 mm	814920 35
Role	818800
Náhradní řezací kolečko	818600
Čep válečku	818700