



## Plochý elektrikářský šroubovák Classic plně izolovaný, Šířka břitu b: 8mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	663000 8
GTIN	7610733064328
Třída artiklu	63E

### Popis

#### Provedení:

Rukojeť a čepel **plně izolované do 1000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.

**Štíhlá rukojeť** s elastomerovým opláštěním šetrným k pokožce a jádrem ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky zvláštní struktuře povrchu rukojeť neklouže, i když jsou ruce mokré nebo od oleje.

**Čepel** ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při zvláštní houževnatosti.

Čepele s kónickými břity, přizp. normovaným rozměrům drážek šroubů. Plně izolované, průrazová pevnost izolace je několikanásobkem předepsaného min. zkušebního napětí dle VDE. Každý z těchto šroubováků je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na napěťový průraz.<HBR/>

#### Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.

Nejdelší životnost šroubováků pro elektrikáře je zajištěna tehdy, pokud jsou používány přesně podle normovaných drážek v hlavách šroubů (viz tabulková část). Volbou správné velikosti šroubováku zabráníte poškození drážek v hlavě šroubu.

### Technický popis

Celková délka	300 mm
Síla břitu a	1,2 mm
Délka čepel	180 mm
Šířka břitu b	8 mm
Označení čepel	6
Řada	Classic VDE

Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky