

LINDSTRÖM

Stranové štípací kleště pro elektroniku, oválná hlava, FW, Celková délka: 140mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	726000 140
GTIN	7314150103133
Třída artiklu	73M

Popis**Provedení:**

Štíhlý tvar s přesně broušenými, induktivně kalenými břity (63 – 65 HRC). Začerněný, antireflexní povrch. Nastavitelný přesný šroubový kloub pro minimální tření a optimální axiální středění břitů. Dvousložkové **ergonomické rukojeti** vhodné pro ESD. Patentovaná otevírací pružina snižuje odpor při zavírání kleští, díky tomu se síla soustřeďuje na stříh.

Materiál:

Vysoce výkonná ocel pro kuličková ložiska, zápusťkově kovaná, černěná.

Technický popis

Výkon ve stříhu měděného drátu do Ø	0,3 - 1,6 mm
Šířka hlavy	13 mm
Celková délka	140 mm
Délka břitu	12,5 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Řezná fazetka	jemná fazetka
Materiál	Vysoce výkonná ložisková ocel
Tvar hlavy	oválný
Rukojeť	2složkové opláštění rukojeti

Výrobní postup	Břity induktivně kalené (63 – 65 HRC)
Povrch	černěné
Atribut názvu produktu	FW
S otevírací pružinou	ano
Nastavitelný přesný šroubový kloub	ano
Druh produktu	Řezací kleště